

ZERUST

Activ

Ferro

Use:

ZERUST

Activ

Ferro

ZERUST  **EXCOR**ActivPak[®] (LS)-35

Ferrous Corrosion Inhibitor

Do not place in direct contact with copper or brass.

Packet from plastic packaging. Throughout the enclosure, restrict airflow.

Zerust[®] ActivPak[™]

Zerust[®] ActivPak[™] tarjoaa helppokäyttöisen ja pitkäkestoisen korroosioneston metallipinnoille erittäin nopeasti. Zerust[®] ActivPak[™] on erinomainen vaihtoehto suljetuissa tiloissa oleville metalli- tai elektroniikkakomponenteille varastoinnin ja kuljetuksen aikaiseen korroosionestoon.

ActivPak[™] sisältää nopeavaikutteisia korroosioinhibiittejä, jotka antavat tehokkaan korroosioneston metalleille ympäristön rasituksia vastaan.

ActivPak[™] vähentää korroosion esiintymistä myös ruostuneissa osissa ja vaikeissa, jopa rikkipitoisissa ilmasto-olosuhteissa. ActivPak[™] on tehokas myös silloin, jos metallin pintaan on työstön jälkeen jäänyt epäpuhtauksia. Oikein asennettuna ActivPak[™] estää myös salamakorroosion ilmentymisen.

ActivPak[™] antaa aktiivisen korroosioneston vuodeksi rautametalleille ja on yhteensopiva mm. alumiinin kanssa.

Korroosioinhibiittien muodostama suojakerros haihtuu täysin metallin pinnoilta, joten korroosionestolla ei ole vaikutusta metallin jatkokäsittelyihin, kuten esim. hitsaukseen tai maalaukseen.

Edut

- Erittäin tehokas korroosionesto
- Nopeavaikutteinen
- Helppokäyttöinen
- Erityisesti rautametallien ja alumiinin suojaamiseen
- Suojaa ahtaissa paikoissa
- Ei jätä jäämiä metallipinnoille
- Tehokas myös rikkipitoisissa ilmasto-olosuhteissa
- Täysin yhteensopiva muiden Zerust[®] -tuotteiden kanssa

ActivPak[™] käyttö

1. Määritä tarvittava määrä ActivPak[™] -tuotetta suojattavan tuotteen ja pakkauksen tilavuuden mukaisesti.
2. Poista ActivPak[™] muovipakkauksesta. Käsittele niin, ettei pakkaus puhkea. Jaa ActivPak[™] -paketit tasaisesti koko pakkaukseen. Älä käytä tuotetta suorassa kosketuksessa kuparin tai messingin kanssa.
3. Tee pakkaus mahdollisimman tiiviiksi, jotta suoja-aine ei pääse haihtumaan pois.

Zerust® ActivPak™



Tekniset tiedot

Käyttötarkoitus	Zerust® ActivPak™ on nopea ja helppokäyttöinen korroosion-estomenetelmä kuljetuksen ja varastoinnin aikaiseen korroosion-estoon.	
Suojausaika	Käytettäessä tuotetta ohjeiden mukaisesti, Zerust® ActivPak™ antaa korroosioneston yhdeksi vuodeksi tavanomaisissa ilmasto-olosuhteissa. Tavanomainen tarkoittaa tässä yhteydessä varasto-, teollisuus- ja kuljetusolosuhteita suljetussa pakkauksessa. Suojausaikaa voidaan pidentää ilmanvaihtoa rajoittamalla.	
Suojauskyky	ActivPak™ (LS)	1 m ³
	ActivPak™ (LS) T350	0,75 m ³
Käyttötapa	Suojattavan materiaalin lämpötila 20 – 50 °C . Suojattavien pintojen tulee olla kuivia ja ruosteettomia.	
Varastointi	Zerust® ActivPak™ varastointiaika on 2 vuotta alkuperäisessä pakkauksessa ja suoralta auringinvalolta suojattuna. Varastointi-lämpötilan tulee olla 30 °C tai vähemmän, sillä tuote laajenee korkeissa lämpötiloissa.	
Turvallisuus	Turvallinen käyttää ja käsitellä. Täyttää kansainväliset terveys- ja turvallisuussäädökset ja normit. Turvallinen suojattaville tuotteille, ei galvaanisia vaikutuksia, johtavia jäämiä tai metallien ominaisuuksien muutoksia. Hävitetään paikallisten jätehuoltoviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Tuotteen ollessa aktiivinen, saattaa esiintyä tuotteelle ominaista tuoksua.	

Tämä esite sisältää yleisiä ohjeita ja tietoja. Mikäli tuotteen käyttöön liittyy lisäkysymyksiä tai on kyse tavallisuudesta poikkeavasta käyttösovelluksesta, pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme.

Pakkausko

- 10 kpl laatikko

Jätteiden käsittely

Tyhjentämättömät pakkaukset sekä tuotejäämät hävitetään paikallisten jätehuoltoviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti.

© Zerust Oy 2013. All rights reserved.

ZERUST® and the color yellow with respect to corrosion inhibiting packaging products are registered trademarks of NTIC.

ZERUST®  **EXCOR®**

Zerust Oy
Kivikonkierto 14
05460 Hyvinkää
FINLAND

Tel. +358 19 426 2600
Fax +358 19 426 2625
zerust@zerust.fi
www.zerust.fi